

Garant
Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260319 16/07
GTIN	4045197652737
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	E16R SDUCR/L07
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	15,6 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500