

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260319 20/11
GTIN	4045197652744
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	E20S SDUCR/L11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	13,1 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	23,5 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	18,9 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500