

**Garant**
**Držać za unutarne tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice:  
1216/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260332 1216/07
GTIN	4045197652935
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
ISO kod držača	AH1216M SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušnja $D_{min}$	19,5 mm
Širina vrata $L_4$	12 mm
Duljina glave $L_1$	36 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5xD

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500