

Garant

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	13,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500