

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260329 16/07 |
| GTIN | 4045197652867 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 20 mm |
| Duljina glave L_1 | 30 mm |
| ISO kod držača | AH16Q SDQCR/L07 |
| Udaljenost vrha od osi | 10 mm |
| Veličina pločice | 7 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Ukupna duljina L | 180 mm |
| Stezna visina L_2 | 15 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Ø drške D_s | 16 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D |
| Rezni materijal | HSS |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500