

HOLEX®
SNMG 120404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251263 HBX130
GTIN	4045197664457
Razred artikla	22D

Opis

SNMG 120404 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 1 - 5 mm

 Posmak f : 0,1 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	1 - 5 mm
Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	M
Vrsta	HBX130
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno