

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260332 16/07
GTIN	4045197652942
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	20 mm
Udaljenost vrha od osi	10 mm
ISO kod držača	AH16Q SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	15 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500