

Garant

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
12/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
ISO kod držača	A12L SDUCR/L07
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	16 mm
Veličina pločice	7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Kut rezne oštice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	12 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500