

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	A16Q SDUCR/L07
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	14 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500