

Garant
Set držača za unutarnje tokarenje HSS, lijevi

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260335
GTIN	4045197653062
Razred artikla	29W

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
ISO kod držača	AH0810H SDUCR/L07
ISO kod držača	AH1012K SDUCR/L07
ISO kod držača	AH1216M SDUCR/L07
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	12,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	15,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	19,5 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Stezna visina L_2	11 mm
Stezna visina L_2	15 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm

Duljina glave L ₁	22 mm
Duljina glave L ₁	28 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Širina vrata L ₄	10 mm
Širina vrata L ₄	12 mm
Korisna dubina T	5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Korisna dubina T	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 1216/07 mm	260333 1216/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 8/07 mm	260333 8/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 1012/07 mm	260333 1012/07
Držac za unutarnje tokarenje HSS Ø drške / veličina pločice 0810/07 mm	260333 0810/07

