

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HSS, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260332 25/11
GTIN	4045197652966
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
ISO kod držača	AH25R SDUCR/L11
Duljina izboja L_1	125 mm
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	23 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500