

Garant

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260342 20/11 |
| GTIN | 4045197653093 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. |
| Udaljenost vrha od osi | 13 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 |
| ISO kod držača | A20R SDUCR/L11 |
| Minimalni Ø prebušenja D_{min} | 25 mm |
| Ukupna duljina L | 200 mm |
| Stezna visina L_2 | 18 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Ø drške D_s | 20 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 3xD |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |
| Vrsta proizvoda | Držac za unutarnje tokarenje |

Pribor

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8 | 269028 8 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |