

Yale

Omča, žuta 3.000 kg, korisna duljina: 1 m



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 086160 1 |
| GTIN | 4025092302197 |
| Razred artikla | 08Z |

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Duljina mjerenja | 1 m |
| Duljina obujma | 2 m |
| Širina omče | 60 mm |
| Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 3000 kg |
| Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 2400 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 6000 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45° | 4200 kg |
| Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60° | 3000 kg |
| Vrsta proizvoda | Okrugla uzica |