

Garant**Držač za unutarne tokarenje HSS, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
0810/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260333 0810/07
GTIN	4045197652973
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Duljina glave L ₁	22 mm
Širina vrata L ₄	8 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	12,5 mm
ISO kod držača	AH0810H SDUCR/L07
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Udaljenost vrha od osi	7 mm
Veličina pločice	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Stezna visina L ₂	9 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Korisna dubina T	5 mm
Ø drške D ₅	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D

Rezni materijal	HSS
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500