

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
25/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L_2	24 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarne
Vrsta proizvoda	Držač za unutarne tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500