



KOMET TwinKom® osnovno tijelo za glavu za istokarivanje bez aksijalnog premještanja s ABS® drškom., dugačko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 51-71 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Razred artikla	24F

Opis

Izvedba:

- Radijalno podesivi nastavci za dvostrano rezanje omogućavaju funkciju stupnjevanog alata za veće dubine rezanja.
- Kompaktan modularni sustav.
- Podesiva kuglična mlaznica za ciljani dovod sredstva za hladnje do oštrica.
- U slučaju dubokih operacija bušenja spiralni žlijebovi omogućuju lakšu odvodnju odvojene čestice.
- Kompatibilno s jednokanalnim minimalnim podmazivanjem.

Napomena:

Držače pločica i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.

Dodatne izvedbe i veličine s aksijalnim namještanjem na upit.

Primjer narudžbe:
1× br. 236680 vel. 24–32 – osnovno tijelo za glavu za istokarivanje G01.
2× br. 236684 vel. 24–32 – držač reznih pločica.
10× br. 236520 vel. 18–010 – izmjenjive rezne ploče za univerzalnu primjenu (vrsta BK8425).

Tehnički opis

Duljina ovratnika L ₂	10 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	135 mm
Ø-područje D _{min} -D _{maks}	51 - 71 mm
ABS® Ø d	50 mm
Izvedba	dugačko

Drška	ABS
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	izbočen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 90^\circ$ fina obrada držač 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 90^\circ$ gruba obrada držač 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 80^\circ$ gruba obrada držač 51-71	236684 51-71
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 80^\circ$ gruba obrada držač 51-71	236685 51-71