

**Modularna stega, širina čeljusti A: 200/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362110 200/3
GTIN	4067263107149
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Stega s čeljusti za stezanje prema dolje.
- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lako podešavanje steznog raspona.
- Kaljen HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

**Dio isporuke:**

Uključuje graničnik za obratke, 2 T matice slično 3br. 362160 vel. 18/16, 1 stezni ključ, 1 ključ za šesterokutne vijke, 4 stezne vilice.

**Napomena:**

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

**Tehnički opis**

Utor za klin uzdužni l	16 mm
Ukupna duljina	595 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm
Visina čeljusti C	65 mm
Područje stezanja b	300 mm
Širina čeljusti A	200 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 200
Težina	69 kg
Visina osnovnog tijela G	70 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

