

Garant**Držač za unutarne tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
40/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	269005 3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
ISO kod držača	A40T SDUCR/L11
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak s podloškom	269013 2
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	49 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina L_2	39 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500