


**SNMG 120408, Vrsta: CA6525**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA6525
GTIN	4960664471874
Razred artikla	25E

**Opis**

SNMG 120408 CA6525 Kutni radijus: 0,8 mm  
 Vrsta: CA6525  
 Lomač odvojenih čestica: MS  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,8 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 220 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	MS
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,8 - 4 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	CA6525

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje