



**KOMET TwinKom® osnovno tijelo za glavu za istokarivanje bez aksijalnog premještanja s ABS® drškom., kratko, Ø Dmin – Ø Dmaks: 64-91 mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236680 64-91
GTIN	4047109262065
Razred artikla	24F

### Opis

#### Izvedba:

- Radijalno podesivi nastavci za dvostrano rezanje omogućavaju funkciju stupnjevanog alata za veće dubine rezanja.
- Kompaktan modularni sustav.
- Podesiva kuglična mlaznica za ciljani dovod sredstva za hladnje do oštrica.
- U slučaju dubokih operacija bušenja spiralni žlijebovi omogućuju lakšu odvodnju odvojene čestice.
- Kompatibilno s jednokanalnim minimalnim podmazivanjem.

#### Napomena:

**Držače pločica i izmjenjive rezne pločice naručite zasebno.**

Dodatne izvedbe i veličine s aksijalnim namještanjem na upit.

**Primjer narudžbe:** <br>1× br. 236680 vel. 24–32 – osnovno tijelo za glavu za istokarivanje G01.<br>2× br. 236684 vel. 24–32 – držač reznih pločica.<br>10× br. 236520 vel. 18–010 – izmjenjive rezne ploče za univerzalnu primjenu (vrsta BK8425).

### Tehnički opis

Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	70 mm
Ø-područje D <sub>min</sub> -D <sub>maks</sub>	64 - 91 mm
ABS® Ø d	50 mm

Izvedba	kratko
Drška	ABS
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	izbočen
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

## Pribor

KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 80^\circ$ gruba obrada držač 64-91	236684 64-91
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 80^\circ$ gruba obrada držač 64-91	236685 64-91
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 90^\circ$ fina obrada držač 64-91	236688 64-91
KOMET TwinKom® držač reznih pločica $\alpha = 90^\circ$ gruba obrada držač 64-91	236686 64-91