

**HOLEX®**
**SNMG 120404 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Razred artikla	22D

**Opis**

SNMG 120404 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

 Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5 mm

 Posmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Vrsta	HBX020
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	Eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno