

HEDI

Mobilni halogeni reflektor, 230 V, Prihvat snaga: 400 W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081212 400
GTIN	4003644013555
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Tlačno lijevano aluminijsko kućište s aluminijskim reflektorom i žaruljom Otporno na prskanje vode. Prekidač za uključivanje/isključivanje na kućištu.

Halogen reflektor za mobilnu uporabu s robusnim stalkom (sveobuhvatna zaštita) i napravom za namatanje kabela.

Jakost svjetlosti: 9200 lm

Razred energetske učinkovitosti : C

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	9200 lm
Rasvjetno tijelo	Halogene
Prihvat snaga	400 W
Razred energetske učinkovitosti	C
Nazivni napon	230 V
Atribut imena proizvoda	230 V

