

**HOLEX®****WNMG 060408 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Razred artikla	22D

**Opis**

WNMG 060408 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

Dubina reza  $a_p$ : 1 - 5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 300 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PM
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 300 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Vrsta	HBX020

Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Seriya	Rezna glava
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	QuickTurn držač za tokarenje
Seriya	eco-QT-/ eco držač za tokarenje
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	6
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno