

Omča, ljubičasta 1.000 kg, korisna duljina: 1 m**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086240 1
GTIN	4049924500094
Razred artikla	08Z

Opis**Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Tehnički opis

Duljina obujma	2 m
Duljina mjerenja	1 m
Širina omče	46 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL	1000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL	1000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°	2000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°	1400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60°	1020 kg
Vrsta proizvoda	Okrugla uzica