

Garant

Hidraulička stezna glava slim Master Chuck, HSK-A 63 dugačka, Østezanja-D1: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	307503 18
GTIN	4067263108832
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- tanak dizajn (kontura od 4,5°, identična konturi prema DIN 69882-8)
- S rupom za RFID/Baluff čip.
- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Moguća primjena redukcijskih čahura.
- Otporno na temperaturu do 120°C preko 4 sata.
- Do 10× više mogućih postupaka stezanja u usporedbi sa standardnom hidrauličkom steznom glavom.
- Vrlo mali moment steznog vijka – jednostavno rukovanje.
- Patentirani novi hidraulički stezni sustav – pouzdana i izdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednost:

Ista svojstva kao termoskupljajuća stezna glava:

- Preciznost
 - Izuzetno tanko, identična interferencijska kontura
- ##### Prednosti nad termoskupljajućom steznom glavom:

- bolje ublažavanje udaraca
- jednostavnije rukovanje
- Fleksibilnost (kroz redukcijske čahure)
- Nije potreban indukcijski uređaj za termostežanje (troškovi, potrošnja energije)

Upotreba:

Osobito u izradi alata i kalupa i gdje je potrebna smanjena interferirajuća kontura.

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

Dio isporuke:

Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890; redukcijske čahure br. 302140; 302135 302145 302147 svaka vel. 12 i br. 302150; 302155; 302160; 302165 svaka vel. 20.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	42 mm
Putanja V	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø stezanja D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Prihvata	HSK-A 63 dugačka
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Provrt za rashladne kanale	ne
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava