

Garant
eco držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm


Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 251402 20/16 |
| GTIN | 4045197657053 |
| Razred artikla | 21U |

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Tekst oblačića:

Pozicioniranje unutar skale garantira precizno i sigurno provođenje rashladnog sredstva. Optimalno hlađenje oštrica rashladnom tekućinom.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 317900 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: MTJNR/L 2020X16

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: TN.. 1604..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 32 mm

Ukupna duljina L: 91 mm

Garnitura vijaka: 259023 1

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------|
| Veličina drške | 20 mm |
| Duljina glave L ₁ | 32 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zatik | 259049 1 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 25 mm |
| Garnitura vijaka | 259023 1 |
| Veličina pločice | 16 mm |
| ISO kod držača | MTJNR/L 2020X16 |
| Podložna pločica | 259031 31 |
| Stezna vilica | 259038 1 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TN.. 1604.. |
| Ukupna duljina L | 91 mm |
| Primjena | desno |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Set vijaka 10-dijelni tip 1 | 259023 1 |
| Zatik tip 1 | 259049 1 |
| Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Podložna pločica tip 31 | 259031 31 |
| Stezna vilica tip 1 | 259038 1 |
| Precizni bit za Sechskant, drška E 6,3 6-kut 3 mm | 674242 3 |