

**WNMG 080412, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA6525
GTIN	4960664472345
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080412 CA6525 Vrsta: CA6525

Lomač odvojenih čestica: MS

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,8 - 4 mmPosmak f : 0,1 - 0,35 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza a_p	0,8 - 4 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	1,2 mm
Lomač odvojenih čestica	MS
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje