

**WNMG 080412, Vrsta: CA4515****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252116 CA4515
GTIN	
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 4,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	STD
Posmak f	0,05 - 0,7 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 360 m/min
Glavna primjena	K
Vrsta	CA4515
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080412
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje