

**WN.G 080404, Vrsta: CA6525**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MS
Glavna primjena	M
Dubina reza $a_p$	0,8 - 4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,35 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 220 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje