

Garant

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 16/07
GTIN	4045197653123
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L07
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	14 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500