

**WN.G 080404, Vrsta: KW10**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 400 m/min
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AH
Glavna primjena	N
Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje