

**Garant**

**Držac za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 25/11
GTIN	4045197653147
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	17 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	24 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držac za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500