

**DCGT 11T304, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260374 SP4019
GTIN	5658173
Razred artikla	28D

Opis

DCGT 11T304 SP4019 Vrsta: SP4019
Lomač odvojenih čestica: 62
Dubina reza a_p : 0,15 - 3 mm
Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	62
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Glavna primjena	UNI
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	SP4019

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje