

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260343 32/11
GTIN	4045197656018
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Vijak s podloškom	269013 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Podložna pločica	269005 3
Udaljenost vrha od osi	22 mm
ISO kod držača	A32S SDUCR/L11
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Veličina pločice	11 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8	269028 8
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 3	269005 3
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500