

Garant**DC.T 11T304, Vrsta: CU7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260359 CU7010
GTIN	4045197669049
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T304 CU7010 Vrsta: CU7010
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 210 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Dodatna primjena	M
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c sporedna primjena	80 - 140 m/min
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 210 m/min
Vrsta	CU7010
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje