


WNMG 080404 Wiper, Vrsta: CA510

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252113 CA510
GTIN	4960664700394
Razred artikla	25E

Opis

WNMG 080404 Wiper CA510 Vrsta: CA510
 Lomač odvojenih čestica: WQ
 Dubina reza a_p : 1 - 3,8 mm
 Posmak f : 0,15 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 450 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	WQ
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 450 m/min
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Vrsta	CA510

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje