

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura zatika za opruge	259047 3
ISO kod držača	A32S PTFNR/L 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Garnitura opruga	259044 5
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	40 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Podložna pločica	259031 34
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 34	259031 34
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500