

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251406 25/22
GTIN	4045197650917
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	22 mm
Duljina glave L ₁	36 mm
Garnitura vijaka	259023 2
Zatik	259049 2
Podložna pločica	259031 33
ISO kod držača	MTJNR/L 2525M22
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 2204..
Veličina drške	25 mm
Stezna vilica	259038 13
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Zatik tip 2	259049 2
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 13	259038 13
Podložna pločica tip 33	259031 33
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500