



Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, desno, tip: SET11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260346 SET11
GTIN	4045197657749
Razred artikla	29W

Opis

Dio isporuke:

U plastičnom kovčegu.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: A16Q SDUCR/L11

ISO kod držača: A20R SDUCR/L11

ISO kod držača: A25R SDUCR/L11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 25 mm

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 27 mm

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L11
ISO kod držača	A20R SDUCR/L11
ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..

Stezna visina L ₂	15 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Udaljenost vrha od osi	13,6 mm
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Udaljenost vrha od osi	18,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	32 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 14	269028 14
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	269420
Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 25/11 mm	260342 25/11
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500