

Garant

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
32/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251417 32/16
GTIN	4045197650962
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	22 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Garnitura opruga	259044 5
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	A32S PTFNR/L 16
Podložna pločica	259031 34
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L_2	31 mm
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Ø drške D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Podložna pločica tip 34	259031 34
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2,5 mm	674242 2,5
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500