

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
10/07mm**



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	13,5 mm
Duljina glave L_1	40 mm
Udaljenost vrha od osi	7 mm
ISO kod držača	A10K SDUCR/L07
Ukupna duljina L	125 mm
Stezna visina L_2	9 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D_s	10 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	$3 \times D$
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7

269028 7

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500