



Set držača za unutarnje tokarenje, čelik, s unut. hlađenjem, lijevi, tip: SET11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Razred artikla	29W

Opis

Dio isporuke:

U plastičnom kovčegu.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: A16Q SDUCR/L11

ISO kod držača: A20R SDUCR/L11

ISO kod držača: A25R SDUCR/L11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 25 mm

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 27 mm

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
ISO kod držača	A16Q SDUCR/L11
ISO kod držača	A20R SDUCR/L11
ISO kod držača	A25R SDUCR/L11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..

Stezna visina L ₂	15 mm
Stezna visina L ₂	18 mm
Stezna visina L ₂	23 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	25 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	27 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	32 mm
Udaljenost vrha od osi	13,6 mm
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Udaljenost vrha od osi	18,5 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 14	269028 14
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	269420
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 16/07 mm	260343 16/07
Držać za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 16/07 mm	260342 16/07
	260343 20/11

Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 20/11 mm

Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 25/11 mm

260343 25/11

Držač za unutarnje tokarenje od čelika Ø drške / veličina pločice 20/11 mm

260342 20/11

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm

659957 500