

Garant**Držać za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 1604..
Zatik	259049 6
Garnitura vijaka	259023 2
Duljina glave L ₁	36 mm
ISO kod držača	MTJNR/L 2525M16
Veličina drške	25 mm
Stezna vilica	259038 14
Veličina pločice	16 mm
Podložna pločica	259031 32
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 32	259031 32
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Stezna vilica tip 14	259038 14
Zatik tip 6	259049 6
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500