

Garant GRIDLINE

Sklopiva prednja strana širina 56G, visina fronte: 300mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	998253 300
GTIN	4067263111573
Razred artikla	91R

Opis**Izvedba:**

Sklopiva prednja strana sprječava ispadanje predmeta s police. Prednji dio može se preklopiti prema naprijed. Kut preklapanja maks. 180°. S profilnom ručkom od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Dvostrano zaključavanje s jednoručnim otključavanjem ladica.

Odgovara:

Sustavi za regale, oprema za kontejnere.

Lakiranje:

Antracit RAL 7016, **prevučene prahom.**

Napomena:

Mora se postaviti polica s visinom prednje strane od najmanje 50 mm. Prilikom postavljanja ladica s bravama, vratima, sigurnosnom šipkom za zaključavanje itd. Ispod preklopne prednje strane potrebna je polica s prednjom visinom od 100 mm. Montaža ladice nije moguća iza preklopne prednje strane. Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93.

Tehnički opis

Korisna širina u G	56
Visina fronte	300 mm
Dubina	38 mm
Debljina materijala	1,5 mm
Kut preklapanja	180 stupanj
Korisna širina	1400 mm

Težina	5,4 kg
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladicama	Jednoručni
Korisna visina	275 mm
Područje primjene	Regal s ladicama
Područje primjene	Opremanje spremnika
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Vrsta proizvoda	Prednji poklopac