

Garant GRIDLINE

**Sklopiva prednja strana širina 56G, visina fronte: 225mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	998253 225
GTIN	4067263111542
Razred artikla	91R

**Opis****Izvedba:**

Sklopiva prednja strana sprječava ispadanje predmeta s police. Prednji dio može se preklopiti prema naprijed. Kut preklapanja maks. 180°. S profilnom ručkom od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Dvostrano zaključavanje s jednoručnim otključavanjem ladica.

**Odgovara:**

Sustavi za regale, oprema za kontejnere.

**Lakiranje:**

Antracit RAL 7016, **prevučene prahom.**

**Napomena:**

Mora se postaviti polica s visinom prednje strane od najmanje 50 mm. Prilikom postavljanja ladica s bravama, vratima, sigurnosnom šipkom za zaključavanje itd. Ispod preklopne prednje strane potrebna je polica s prednjom visinom od 100 mm. Montaža ladice nije moguća iza preklopne prednje strane. Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93.

**Tehnički opis**

Kut preklapanja	180 stupanj
Korisna širina u G	56
Korisna visina	200 mm
Korisna širina	1400 mm
Dubina	38 mm
Visina fronte	225 mm

Debljina materijala	1,5 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladicama	Jednoručni
Težina	5,1 kg
Područje primjene	Regal s ladicama
Područje primjene	Opremanje spremnika
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Vrsta proizvoda	Prednji poklopac