

Garant GRIDLINE

**Izvlačenje poda s ušicama, pocinčanim tračnicama 200 kg, 26×20G,  
Ugradbena visina: 150mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 998273 150    |
| GTIN           | 4067263111634 |
| Razred artikla | 91R           |

**Opis****Izvedba:**

Izvlačivo dno s **potpunim 100 %-tnim izvlačenjem**. Sprijeda otvorena, visina plašta sa strane iznosi 46 mm, a ugradna visina 150 mm. Bez rupa za pregradne letvice s prorezima. Profilna ručka od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Na prednjoj i stražnjoj strani s ušicama za pričvršćivanje, npr. trake za privezivanje. Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom

**S pocinčanim produžnim tračnicama za dodatnu zaštitu od korozije.**

**Odgovara:**

Sustavi za regale, oprema za kontejnere.

**Dio isporuke:**

Pojedinačna izvlačna polica s po jednim parom vodilica i ušica.

**Lakiranje:**

Svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom**.

**Napomena:**

Nije kompatibilno s ormarićima za alat iz grupe 93, može se instalirati samo u sustav regala za ladice.

**Tehnički opis**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ugradbena visina            | 150 mm              |
| Područje primjene           | Opremanje spremnika |
| Korisna površina ladice u G | 26×20               |

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Korisna širina u G                                | 26                                                                |
| Broj ušica                                        | 4                                                                 |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica         | Jednoručni                                                        |
| Korisna dubina u G                                | 20                                                                |
| Nosivost ladice/izvlačne police                   | 200 kg                                                            |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %                                                             |
| Podešavanje visine u rasteru                      | 25                                                                |
| Odabir boje                                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda                           | 26x20G                                                            |
| Korisna širina                                    | 650 mm                                                            |
| Korisna dubina                                    | 500 mm                                                            |
| Vrsta proizvoda                                   | Izvlačna polica                                                   |