

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Tehnički opis

Kutni radijus	1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LPGT 010210 ER-GM
Tip	ST1400
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
Vrsta	PR1825
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,4 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		