

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjiva glodača pločica s 2 oštrice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LPGT 010210 ER-GM
Kutni radijus	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	1,2 mm
Tip	INOX
Vrsta	PR1835
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,3 mm
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		