

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	22 mm
Podložna pločica	259031 33
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TN.. 2204..
Zatik	259049 2
Garnitura vijaka	259023 2
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	MTJNR/L 2525M22
Duljina glave L ₁	36 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Stezna vilica	259038 13
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 33	259031 33
Stezna vilica tip 13	259038 13
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 3 mm	674242 3
Set vijaka 10-dijelni tip 2	259023 2
Zatik tip 2	259049 2
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500