



## Višenamjensko ulje, Sadržaj: 5 l



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083005 5
GTIN	5032227495005
Razred artikla	08E

### Opis

#### Izvedba:

Svjetski odobreno WD-40 višenamjensko ulje **bez mirisa, ispunjeno s ekološki prihvatljivim sredstvom**, bez teflona, smole, silikona i kiseline.

#### Upotreba:

- **Otapalo hrđe s izvanrednim djelovanjem kapilara – otapa hrđajuće spojeve i fiksirajuće vijke i matice u kratkom vremenu.**
- **Sredstvo za čišćenje – rješava otvrdnutu prljavštinu, no ne lijepi se i ne pretvara u smolu.**
- **Sredstvo za mazanje za sve klizne površine, finu mehaniku, spojnice, Bowden-sajle, brave i okove.**
- **Zaštita od korozije WD-40 sakriva tekućinu, prodire u pore materijala, koji je potrebno zaštititi i konzervira ga. Osjetljivi i vrijedni alati zadržavaju svoju vrijednost.**
- **Kontaktni sprej – potiskuje vlagu od električnih komponenti.**

Uz primjenu **industrijske brizgaljke br. 083006 ili br. 083509 – 083517** podoban i za gospodarsku primjenu na velikim površinama.

#### Napomena:

Odobrenja: između ostalih **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Izvedba: Kanistar

Označavanje opasnih tvari: GHS07 pozor

Označavanje opasnih tvari: GHS02 zapaljivo

Označavanje opasnih tvari: GHS08 opasnost za zdravlje  
 Klasa opasnih tvari: 3

## Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07 pozor
Označavanje opasnih tvari	GHS02 zapaljivo
Označavanje opasnih tvari	GHS08 opasnost za zdravlje
Boja	jantarne boje
Otopivo u vodi	netopiv
Klasa opasnih tvari	3
Plamište	47 °C
Broj UN	UN3295
Oksidirajuće značajke	nije određeno
Vrelište	176 °C
Kinematička viskoznost	< 1 mm <sup>2</sup> /s
Sadržaj	5 l
Izvedba	Kanistar
Vrsta proizvoda	Višenamjensko ulje / univerzalno ulje

## Pribor

Industrijski raspršivač	083511
Industrijski raspršivač, kapacitet 500 ml	083006
Industrijski raspršivač	083510
Tlačni raspršivač s 2 različite mlaznice Tip	083515
Tlačni raspršivač Tip	083517
Industrijski raspršivač	083509